

# Grelna postaja za izpiranje oči

Pozimi je treba biti pozoren na to, da tekočina za izpiranje oči ne bo preveč hladna ter da ne zamrzne v postajah, ki so nameščene v vozilih ali neogrevanih prostorih. Zato smo razvili grelno škatlo za sredstva za izpiranje oči, ki tekočine za izpiranje oči ščiti pred zmrzovanjem. Izdelek se posebej priporoča za uporabo v sekundarnih stavbah, tovornjakih ali hladilnicah.

## Prednosti izdelka:

- Škatla učinkovito ščiti plastenke za izpiranje oči pred nizkimi temperaturami, celo do  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Ohranja temperaturo tekočine za izpiranje oči na pribl.  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Zahvaljujoč enakomerni temperaturi tekočine za izpiranje je zagotovljeno udobno izpiranje oči.
- V škatli sta lahko shranjeni 2 plastenki za izpiranje oči.
- Vsebuje ogledalo, material za namestitev in navodila.



## Postaja za izpiranje oči z grelno enoto:

Postaja za izpiranje oči Plum	Številka izdelka	Vsebina postaje	Velikost
	4649	Sredstvo za izpiranje oči Plum, 2 x 500 ml	280 x 230 x 110 mm
Plum Combi-Box	4664	pH Neutral, 200 ml Sredstvo za izpiranje oči Plum, 500 ml	280 x 230 x 110 mm



Za več informacij nas kontaktirajte na enega izmed zgoraj navedenih načinov.

**plum**

Plum Magyarország Kft.  
[Plum Madžarska d.o.o.]  
8200 Veszprém, Erdész utca 4.  
Tel./Faks: +36 88 326006  
E-naslov: info@plum.hu - www.plum.hu

# Grelna postaja za izpiranje oči

## Tehnični podatki:

- Grelna moč: 15 W
- Napajalna napetost: 12 V ali 24 V AC/DC
- Povprečna poraba električne energije pri 24 V DC: < 0,83 A pri temperaturi -20 °C

## Električni priključek:

- V primeru uporabe pretvornika mora biti ta v skladu z lokalnimi predpisi za zaščito pred kratkim stikom in prekomernim tokom.
- Plum Magyarország Kft. ne prevzema odgovornost za električni udar ali druge poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe pretvornika.

## Električna zaščita: IP44

- Škatlo je treba namestiti na mestu, ki je zaščiten pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, neposredna sončna svetloba).
- Škatla je zasnovana tako, da zagotavlja konstantno temperaturo, pribl. 20 °C ( $\pm 2$ ), za tekočino za izpiranje oči pri temperaturah med -25 °C in + 20 °C.

## Opozorilo:

- Če se termostat loči od folije za ogrevanje, zamenjajte celotno folijo, saj se lahko v nasprotnem primeru vsebina plastenke pregreje.
- Priporočamo vsaj 4-krat letno preverjanje temperature škatle. Plastenke morajo biti z zunanje strani nekoliko mlačne, tj. sobne temperature (pribl. 20 °C).

Vse pravice pridržane.



**plum**

Plum Magyarország Kft.  
[Plum Madžarska d.o.o.]  
8200 Veszprém, Erdész utca 4.  
Tel./Faks: +36 88 326006  
E-naslov: info@plum.hu - www.plum.hu

Za več informacij nas kontaktirajte na enega izmed zgoraj navedenih načinov.